

Набор переходников DНАА-G-Q11-35/40-B12G-50

№ изделия: 2643100

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тип крепления	Со сквозным отверстием и винтом с центрирующей втулкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерной плиты	Алюминий Анодированный
Материал винтов	Сталь Гальванизирован
Материал центрирующих штифтов	Сталь