

Уплотнительное кольцо NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

№ изделия: 2652516

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер контейнера	10
Положение при сборке	Любое
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-20 ... 120 °C
Номинальный момент затяжки	6,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 10 %
Вес продукта	0,02 g
Пневматическое присоединение	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	PEEK