

Вилкообразная головка SG-M16

№ изделия: 2676

FESTO

с шестигранной гайкой, для поворотного крепления цилиндров, (со штоковой стороны), по DIN ISO 8140.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | M16 |
| Основан на стандарте | ISO 8140 |
| Соответствует стандарту | DIN 71752 |
| Резьбовое присоединение | Внутренняя резьба M16 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1 |
| Температура окружающей среды | -40 ... 150 °C |
| Вес продукта | 376 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал монтажного штифта | Сталь Гальванизирован |
| Материал шарнира | Сталь Гальванизирован |
| Материал гайки | Сталь Гальванизирован |