

Баллонный цилиндр EB-80-45

№ изделия: 2748904

FESTO

не требует обслуживания, без эффекта прерывистого движения
(Stick-Slip-Effekt)




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	80
Требуемый диаметр установки	95 mm
Ход	45 mm
Макс. высота в выдвинутом положении	110 mm
Макс. угол опрокидывания	15 deg
Макс. отклонение	10 mm
Мин. высота установки	65 mm
Режим работы	одностороннего действия
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 70 °C
Усилие сброса	200 N
Вес продукта	500 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал гофр	CR
Материал корпуса	Алюминиевое литье