

Круглый цилиндр DGS-40- -S2

№ изделия: 2807

Продукт будет снят с производства

FESTO

Без демпфирования в конечных положениях

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

Примерное
представление




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	1 ... 2.000 mm
Диаметр поршня	40 mm
Демпфирование	Без демпфирования
Определение позиции	Без
Варианты	Двусторонний шток
Рабочее давление	0,6 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	633 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	633 N
Пневматическое присоединение	G1/4