

Неполноповоротный привод DRQ-63-360-PPV-A

№ изделия: 30591

Продукт будет снят с производства

FESTO

Для бесконтактного опроса, с регулируемым демпфированием в конечных положениях и с безлюфтовым зубчатым приводом.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | 63 |
| Угол демпфирования | 65 deg |
| Угол поворота | 360 deg |
| Допуск на конечные положения | 4 deg |
| Демпфирование | PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон |
| Положение при сборке | Любое |
| Структура проекта | Рейка и шестерня |
| Определение позиции | Для герконов |
| Рабочее давление | 2,5 ... 10 bar |
| Макс. частота переключения при 6 бар | 0,6 Hz |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Теоретический момент при 6 бар | 37 Nm |
| Допустимый момент инерции | 0,04 kgm ² |
| Вес продукта | 11.500 g |
| Тип крепления | с внутренней резьбой |
| Пневматическое присоединение | G3/8 |
| Информация о материале, вал привода | Сталь с поверхностной закалкой |
| Информация о материале, уплотнения шланга | TPE-U(PU) |