

Датчик положения SMPO-1-H-B

№ изделия: 31008

FESTO

без крепежного комплекта.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	Блочного проекта
Принцип измерения	Магнитный
Рабочее давление	2 ... 6 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Температура окружающей среды	-15 ... 60 °C
Повторяемость порога переключения	+/- 0,2 mm
Время включения	< 30 ms
Время выключения	< 25 ms
Тип крепления	со сквозным отверстием с принадлежностями
Функция распределителя	3/2
Пневматическое присоединение	Ниппельный штуцер РК-3
Вес продукта	14 g
Материал корпуса	Латунь РА РОМ
Рабочий режим дисплея	Оптический
Класс защиты	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L