

# Фланцевое крепление FNG-50


№ изделия: 32942

Продукт будет снят с производства

для цилиндров DNG, DNGU.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2014 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Соответствует стандарту	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	536 g
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, крепление	Сталь Гальванизирован
Данные о материале, винт	Сталь Гальванизирован