

Крепежные лапы HNG-50

№ изделия: 32949

Продукт будет снят с производства

для цилиндров DNG, DNGU.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2015 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Соответствует стандарту	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	400 g
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, крепление	Сталь Гальванизирован
Данные о материале, винт	Сталь Гальванизирован