


# Муфта EAMC-40-66-15-22

№ изделия: 3307627

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	15 mm
Установочный диаметр 2	22 mm
Размер	40
Номинальная длина	66 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	6.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Передаваемый момент	21 Nm
Вес продукта	139 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)