

Направляющая FEN-20- -KF

№ изделия: 33482

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	20
Ход	2 ... 250 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Макс. усилие F_y	520 N
Макс. усилие F_y статическое	830 N
Макс. усилие F_z	520 N
Макс. усилие F_z статическое	830 N
Макс. момент M_x	15 Nm
Макс. момент M_x , статич.	24 Nm
Макс. момент M_y	20 Nm
Макс. момент M_y , статич.	31 Nm
Макс. момент M_z	20 Nm
Макс. момент M_z , статич.	31 Nm
Усилие перемещения	15 N
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	12 g
Базовый вес на 0 мм хода	828 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	12 g
Центр тяжести перемещаемой массы с ходом 0 мм	42 mm
Дополнительное прибавка центра тяжести перемещаемой массы на 10 мм хода	4,7 mm
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал траверсы	Анодированный алюминий