

Катушка электромагнитная MSG-12DC-0D

№ изделия: 34400

FESTO

С расположением контактов для розеток по DIN EN 175301



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Мин. время срабатывания	10 ms
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Класс защиты	IP65
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA
Материал электрического контакта	Сталь
материал оплетки	Медь