

Катушка электромагнитная MSFW-48-50/60-OD

№ изделия: 34418

FESTO

для переменного тока, без штекерной розетки.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Мин. время срабатывания	10 ms
Рабочий цикл	100 %
Фактор мощности $\cos(\phi)$	0,7
Характеристики катушки	48 V AC: 50/60 Гц, мощность переключения 9 VA, мощность удержания 7 VA
Допустимое колебание частоты	+/- 5 %
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 40 °C
Макс. момент затяжки, штекерная розетка	0,4 Nm
Вес продукта	55 g
Электрическое подключение	3-пин Контакты для MSSD-F
Тип крепления	С рифленой гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал электромагнитной катушки	Duroplast Медь Сталь
материал оплетки	Медь