


# Направляющая FENG-40- -GF

№ изделия: 34482

FESTO

с подшипником скольжения, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Ход	10 ... 500 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	Направляющая скольжения
Тип конструкции	Направляющая
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие перемещения	30 N
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	31 g
Базовый вес на 0 мм хода	2.480 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	31 g
Центр тяжести перемещаемой массы с ходом 0 мм	57 mm
Дополнительное прибавка центра тяжести перемещаемой массы на 10 мм хода	4,7 mm
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Легированная сталь
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал траверсы	Анодированный алюминий