

Направляющая FENG-32-160-KF

№ изделия: 34495

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Ход	160 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Макс. усилие F_y	750 N
Макс. усилие F_y статическое	1.020 N
Макс. усилие F_z	750 N
Макс. усилие F_z статическое	1.020 N
Макс. момент M_x	28 Nm
Макс. момент M_x , статич.	38 Nm
Макс. момент M_y	34 Nm
Макс. момент M_y , статич.	46 Nm
Макс. момент M_z	34 Nm
Макс. момент M_z , статич.	46 Nm
Усилие перемещения	15 N
Вес продукта	1.818 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал траверсы	Анодированный алюминий