

Направляющая FENG-40-100-KF

№ изделия: 34500

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Ход	100 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Макс. усилие F_y	1.000 N
Макс. усилие F_y статическое	1.260 N
Макс. усилие F_z	1.000 N
Макс. усилие F_z статическое	1.260 N
Макс. момент M_x	44 Nm
Макс. момент M_x , статич.	55 Nm
Макс. момент M_y	52 Nm
Макс. момент M_y , статич.	65 Nm
Макс. момент M_z	52 Nm
Макс. момент M_z , статич.	65 Nm
Усилие перемещения	15 N
Вес продукта	2.690 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал траверсы	Анодированный алюминий