

Направляющая FENG-80-50-KF

№ изделия: 34521

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	80
Ход	50 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Макс. усилие Fy	2.300 N
Макс. усилие Fy статическое	3.120 N
Макс. усилие Fz	2.300 N
Макс. усилие Fz статическое	3.120 N
Макс. момент Mx	170 Nm
Макс. момент Mx, статич.	231 Nm
Макс. момент My	191 Nm
Макс. момент My, статич.	259 Nm
Макс. момент Mz	191 Nm
Макс. момент Mz, статич.	259 Nm
Усилие перемещения	40 N
Вес продукта	10.815 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал траверсы	Закаленная сталь