


# Направляющая FENG-80-400-KF

№ изделия: 34527

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.



## Таблица данных

| Характеристика                   | Значение  |
|----------------------------------|---|
| Размер                           | 80  |
| Ход                              | 400 mm  |
| Положение при сборке             | Любое   |
| Направляющая                     | передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей       |
| Тип конструкции                  | Направляющая  |
| PWIS conformity                  | VDMA24364-B2-L  |
| Температура окружающей среды     | -20 ... 80 °C   |
| Макс. усилие $F_y$               | 2.300 N   |
| Макс. усилие $F_y$ статическое   | 3.120 N   |
| Макс. усилие $F_z$               | 2.300 N   |
| Макс. усилие $F_z$ статическое   | 3.120 N   |
| Макс. момент $M_x$               | 170 Nm  |
| Макс. момент $M_x$ , статич.     | 231 Nm  |
| Макс. момент $M_y$               | 191 Nm  |
| Макс. момент $M_y$ , статич.     | 259 Nm  |
| Макс. момент $M_z$               | 191 Nm  |
| Макс. момент $M_z$ , статич.     | 259 Nm  |
| Усилие перемещения               | 40 N  |
| Вес продукта                     | 13.510 g  |
| Тип крепления                    | с внутренней резьбой  |
| Замечания по материалу           | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал компонента направляющей | Закаленная сталь  |
| Материал корпуса                 | Анодированный алюминий  |
| Материал траверсы                | Закаленная сталь  |