


# Направляющая FENG-100-50-KF

№ изделия: 34529

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	100
Ход	50 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Макс. усилие Fy	2.300 N
Макс. усилие Fy статическое	3.120 N
Макс. усилие Fz	2.300 N
Макс. усилие Fz статическое	3.120 N
Макс. момент Mx	198 Nm
Макс. момент Mx, статич.	268 Nm
Макс. момент My	197 Nm
Макс. момент My, статич.	267 Nm
Макс. момент Mz	197 Nm
Макс. момент Mz, статич.	267 Nm
Усилие перемещения	40 N
Вес продукта	13.375 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал траверсы	Закаленная сталь