

Комплектный вакуумный захват VAS-30-1/8-NBR

№ изделия: 34587

★ Линейка основной продукции

с уплотнительным кольцом OL.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	3 mm
диаметр присоски	30 mm
Эффективный диаметр присоски	25 mm
Положение штуцера	сверху
Форма вакуумного захвата	круглый плоский
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	34 N
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	34 N
Крепежная резьба	G1/8
крепление присоски	G 1/8
Подключение вакуума	G1/8
Цвет	Черный
Твердость по Шору	70 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	NBR