

Управляемый обратный клапан HGL-1/8-NPT

№ изделия: 34877

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	пилотный с обратным клапаном
Пневматическое подключение, канал 1	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/8 NPT
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный номинальный расход	0 ... 260 l/min
Operating pressure МПа	0,03 ... 1 МПа
Рабочее давление	0,3 ... 10 bar
Pilot pressure МПа	0,2 ... 1 МПа
Пилотное давление	2 ... 10 bar
Pilot pressure	29 ... 145 psi
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-20 ... 80 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)