

Соединительный кабель KMYZ-2-24-2,5-LED

№ изделия: 34997

FESTO

для генераторов вакуума VAD-MYB, VADM, VADMI.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Морская классификация | см. сертификат |
| Индикатор позиции переключения | LED |
| Тип крепления | На электромагнитном распределителе с самонарезающими винтом |
| Положение при сборке | Любое |
| Вес продукта | 50 g |
| Электрическое подключение | 2-полюсный / 2-проводный Угловая розетка / кабель Квадратная форма/открытый конец |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 24 V |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C | 1 A |
| Подключение заземления | Нет в наличии |
| Длина кабеля | 2,5 m |
| Атрибуты кабеля | Стандарт |
| Диаметр кабеля | 3,4 mm |
| Структура кабеля | 2x0,25 |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 50 °C |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU RoHS |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Материал оплетки кабеля | TPE-U(PUR) |
| Материал корпуса | PA |
| Материал электрического контакта | Бронза |