

Направляющая FEN-8/10- -KF

№ изделия: 35197

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	8/10
Ход	1 ... 100 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Макс. усилие F_y	450 N
Макс. усилие F_y статическое	680 N
Макс. усилие F_z	450 N
Макс. усилие F_z статическое	680 N
Макс. момент M_x	11 Nm
Макс. момент M_x , статич.	16 Nm
Макс. момент M_y	5 Nm
Макс. момент M_y , статич.	7 Nm
Макс. момент M_z	5 Nm
Макс. момент M_z , статич.	7 Nm
Усилие перемещения	15 N
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	8 g
Базовый вес на 0 мм хода	300 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	8 g
Центр тяжести перемещаемой массы с ходом 0 мм	30 mm
Дополнительное прибавка центра тяжести перемещаемой массы на 10 мм хода	4,9 mm
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал траверсы	Анодированный алюминий