

Вакуумный захват сильфонный VASB-40-1/4-PUR

№ изделия: 35420

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4 mm
диаметр присоски	40 mm
Эффективный диаметр присоски	32 mm
Структура проекта	Подключение вакуума сверху круглый, сильфон на 1,5 гофра
Рабочая среда	Атмосферный воздух
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	56 N
Крепежная резьба	G1/4
крепление присоски	G 1/4
Подключение вакуума	G1/4
Твердость по Шору	62
Информация о материале, присоски	TPE-U(PU)