


# Светящаяся прокладка MV-LD-12-24DC

№ изделия: 35558

FESTO

Для MV-распределителей.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Индикатор позиции переключения	LED
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Вес продукта	1,6 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип В по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803 Прямоугольная форма, MSV
Диапазон рабочего напряжения DC	12 ... 24 V
Подключение заземления	Имеется в наличии
Номинальная мощность, светящаяся прокладка	0,05 W
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	TPE-U(PU)
Цвет	прозрачный