

Вакуумный захват VAS-75-1/4-PUR

№ изделия: 36140

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Условный проход | 4 mm |
| диаметр присоски | 75 mm |
| Эффективный диаметр присоски | 60 mm |
| Структура проекта | Подключение вакуума сверху круглый, стандартный |
| Рабочая среда | Атмосферный воздух |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| Усилие отрыва при 70% вакуума | 197 N |
| Крепежная резьба | G1/4 |
| крепление присоски | G 1/4 |
| Подключение вакуума | G1/4 |
| Твердость по Шору | 62 |
| Информация о материале, резьбовая часть | Цинковая штамповка |
| Информация о материале, присоски | TPE-U(PU) |