


# Обратный клапан H-M5

№ изделия: 3671

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция прохода только в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	M5
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Тип крепления	Линейный монтаж
Стандартный номинальный расход	115 l/min
Operating pressure MPa	0,04 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	0,4 ... 8 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR