

Дроссель с обратным клапаном GR-1/2

№ изделия: 3720

FESTO

С потоком, регулируемым в одном направлении.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	со сквозным отверстием
Стандартный расход через дроссель	1.620 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	2760 l/min
Рабочее давление	0,1 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-20 ... 75 °C
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Положение при сборке	Любое
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-20 ... 75 °C
Вес продукта	517 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал регулировочного винта	Латунь