

Круглый цилиндр DGS-40-300

№ изделия: 3721

Продукт будет снят с производства

FESTO

Без демпфирования в конечных положениях

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	300 mm
Диаметр поршня	40 mm
Демпфирование	Без демпфирования
Определение позиции	Без
Варианты	Односторонний шток
Рабочее давление	0,6 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	633 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	754 N
Пневматическое присоединение	G1/4