

Резьбовое соединение с накидной гайкой ACX-3/8-PX-9

№ изделия: 4034

FESTO

Для шланга с металлической оплеткой PX.
Снимается с производства, доступен до 2011 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	8 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Пневматическое присоединение	G3/8 PK-9 с накидной гайкой
Информация о материале, корпус	Алюминий