

# Шланг в металлической оплетке PX-6

№ изделия: 4094

FESTO

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	9 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	30 mm
Внутренний диаметр	6 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	0 ... 12 bar
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,14 kg/m
Цвет	серебряный
Твердость по Шору	75 +/- 5
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Информация о материале, шланги	NBR