

# Быстроразъемный штекер KS5-CK-13


№ изделия: 4096

Продукт будет снят с производства

FESTO

Для самозапирающихся быстроразъемных соединений.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	11,7 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	2.043 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	251 g
Пневматическое подключение, канал 1	CK-13