

Индикатор давления OH-22-RT

№ изделия: 4131

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Рабочее давление	1,4 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 45 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 45 °C
Вес продукта	25 g
Тип крепления	Монтаж на панели управления с диаметром 22.5
Пневматическое присоединение	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)