

Поводок DARD-L8-25-S

№ изделия: 4134871

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	20/25
Радиальное отклонение +/-	2,5 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Кратковременная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/-	3.000 N
Длительная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/-	1.400 N
Вес продукта	48 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) Free of copper
Материал адаптера	Анодированный алюминий
Материал винтов	Гальванизированная сталь