

Полимерный пневмошланг PP-4-NT

№ изделия: 4231

FESTO

для CN- и СК-соединений, пригоден для высокого давления и высокой температуры, полиамид (не предназначен для использования в пищевой промышленности).

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	6 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	32 mm
Внутренний диаметр	4 mm
Мин. радиус изгиба	14 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 19 bar
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух Вакуум
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd TÜV
Вес продукта в зависимости длины	0,0163 kg/m
Цвет	нейтральный
Твердость по Шору	D 55 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, шланги	TRF-A