

Блок ИЛИ OS-PK-3-6/3

№ изделия: 4232

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция ИЛИ
Пневматическое подключение, канал 1	PK-3
Пневматическое подключение, канал 2	PK-3
Тип крепления	Установка передней панели
Стандартный номинальный расход	100 l/min
Рабочее давление	1,6 ... 8 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Материал корпуса	ПОМ
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Условный проход	2,5 mm
Положение при сборке	Любое
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	90 g
Пневматическое подключение, канал 3	PK-3
Материал уплотнений	NBR