



# Распределитель с кнопочным управлением F-3-M5

№ изделия: 4452

FESTO

Этот тип подходит для работы на вакууме.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Стандартный номинальный расход	80 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 8 bar
Тип сброса	механическая пружина
Тип пилотного управления	прямой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	235 g
Пневматическое подключение, канал 1	M5
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Пневматическое подключение, канал 3	M5