


# Угловое соединение с накидной гайкой LCK-3/8-PK-6

№ изделия: 4473

FESTO

Поворотный, с 2 уплотнительными кольцами.



## Таблица данных

| Характеристика                                  | Значение   |
|---|--|
| Условный проход                                 | 4,9 mm   |
| Тип уплотнения резьбового соединения            | Уплотнительное кольцо  |
| Положение при сборке                            | Любое  |
| Проект  | L-shape  |
| Размер контейнера                               | 10   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa   |
| Полный диапазон температур рабочего давления    | -0,95 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi  |
| Рабочая среда                                   | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Примечание по рабочей среде                     | Возможна работа со смазкой   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC        | 1 - Низкая стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура окружающей среды                    | -10 ... 60 °C  |
| Номинальный момент затяжки                      | 12,5 Nm  |
| Допуск для номинального момента затяжки         | ± 20 %   |
| Пневматическое подключение, канал 1             | Наружная резьба G3/8   |
| Пневматическое подключение, канал 2             | Для шлангов с наружным диаметром 8 мм<br>для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним<br>диаметром 6 мм |
| материал накидной гайки                         | Анодированный алюминий   |
| Замечания по материалу                          | Соответствует директиве по ограничению использования опасных<br>веществ (RoHS)                                   |
| Материал уплотнительного кольца                 | PA с армированием<br>TPU-U (PU)  |
| Материал пустотелого болта                      | Анодированный алюминий   |
| Материал поворотного фитинга                    | Цинковая штамповка   |