

# Катушка электромагнитная MSFW-230-50/60

№ изделия: 4540

FESTO

со стандартной штекерной розеткой.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Мин. время срабатывания	10 ms
Рабочий цикл	100 %
Фактор мощности $\cos \{\phi\}$	0,7
Характеристики катушки	230 V AC: 50/60 Гц, мощность переключения 9 VA, мощность удержания 7 VA
Допустимое колебание частоты	+/- 5 %
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 40 °C
Макс. момент затяжки, штекерная розетка	0,4 Nm
Вес продукта	55 g
Электрическое подключение	3-пин Контакты для MSSD-F
Тип крепления	С рифленной гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал электромагнитной катушки	Duroplast Медь Сталь
материал оплетки	Медь