

Клапан быстрого выхлопа SEU-1/8

№ изделия: 4616

FESTO

со встроенным глушителем.

Уровень шума при выхлопе воздуха измеряется при перепаде давления от 6 бар до атмосферного на расстоянии 1 м.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Функция распределителя | Быстрый выхлоп |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/8 |
| Тип крепления | Резьбовой |
| Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-→0.5 MPa (6-→5 bar, 87-→72.5 psi) | 550 l/min |
| Standard flow rate exhaust 0.6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi) | 1.000 l/min |
| Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-→0.5 MPa (6-→5 bar, 87-→72.5 psi) | 300 l/min |
| Рабочее давление | 0,5 ... 10 bar |
| Температура окружающей среды | -20 ... 75 °C |
| Материал корпуса | Цинковая штамповка |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Условный проход | 5 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура среды | -20 ... 75 °C |
| Уровень звукового давления | 85 dB(A) |
| Вес продукта | 65 g |
| Материал уплотнений | NBR |