

Глушитель U-PK-3

№ изделия: 4646

FESTO

Для снижения шума в выхлопных каналах пневматических компонентов и предотвращения загрязнения.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Operating pressure МПа	0 ... 1 МПа
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Расход в атмосферу	310 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Уровень звукового давления	70 dB(A)
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Вес продукта	4,5 g
Пневматическое присоединение	PK-3
Материал вставки глушителя	Бронза
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)