



# Распределитель с электроуправлением MLC-8-3/8-B

№ изделия: 4801

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	8/2 одна катушка
Тип управления	электрический
Стандартный номинальный расход	1.800 l/min
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Тип конструкции	Золотниковый
Тип сброса	Воздушная пружина
Условный проход	9 mm
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Вертикальный
Ручное дублирование	Нет
Питание пилотного каскада	Внутренний
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Требуется работа со смазкой.
Температура среды	-5 ... 40 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Пневматическое подключение, канал 3	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 4	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G3/8
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR