



# EMC-фильтр CAMF-C5-FC

№ изделия: 4825847  
Продукт будет снят с производства

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 30 V
Номинальное рабочее напряжение AC	24 V
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP30
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	15
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	8
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 2, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 2, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 2, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	15
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	8
Электрическое подключение 2, тип монтажа	2x screw 4-40 UNC-2A
Протокол	HIPERFACE
Цвет корпуса	серебряный
Материал корпуса	Пластик, металлизированный