


# Ручной рычаг VAOH-F9-14-H9-A

№ изделия: 4895984

FESTO

for mechanical actuation of ball valves VZBF, closing.

Festo является только поставщиком данного изделия, но не является производителем.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	235 mm
Тип управления	Ручное
Положение при сборке	Любое
Ширина между плоскостями	14 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Вес продукта	370 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал рукоятки	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала ручки	1.4301