

Ручной рычаг VAOH-F7-11-H9-A-32

№ изделия: 4896015

FESTO

for mechanical actuation of ball valves VZBE (3-way), closing.
Festo является только поставщиком данного изделия, но не является производителем.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	134,5 mm
Тип управления	Ручное
Положение при сборке	Любое
Ширина между плоскостями	11 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Вес продукта	82 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал рукоятки	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала ручки	1.4301