

Муфта EAMD-25-22-8-10X12

№ изделия: 5010861

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	8 mm
Установочный диаметр 2	10 mm
Размер	25
Номинальная длина	22 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	3,2 kgmm ²
Передаваемый момент	8 Nm
Вес продукта	43,4 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)