


# Плита для блочного монтажа MHP3-PR6-3

№ изделия: 525218

FESTO

Для распределителя полустыкового монтажа MHP3-...-HC/TC



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение                                   |
|--|--|
| Макс. количество распределителей         | 6  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2  |
| Способ крепления на плите                | со сквозным отверстием<br>с верхней рейкой |
| Способ крепления распределителя          | с внутренней резьбой                       |
| Пневматические каналы 1/33               | G1/4                                       |
| Пневматические каналы 3/11               | G1/4                                       |
| Замечания по материалу                   | Не содержит медь и PTFE                    |
| Информация о материале, монтажная плита  | Алюминиевый сплав                          |