

Плита для блочного монтажа MNA4-PR2-3-1/4

№ изделия: 525234

FESTO

Для стыковых распределителей MNA4-...




Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	2
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	440 g
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматические каналы 1/33	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренняя резьба G1/4
Пневматические каналы 3/11	G3/8
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав