

Переходная плита VIGP-03-7,0-4,0-LR-U

№ изделия: 525437

Продукт будет снят с производства

для пневмоострова 03 MIDI/MAXI, с регулятором давления и
встроенным плоским глушителем

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска
альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	36 mm
Рабочее давление	5 ... 10 bar
Диапазон рабочего напряжения DC	24 V
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Вес продукта	520 g
Способ крепления на плите	с внутренней резьбой
Способ крепления распределителя	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/2