

Полимерный пневмошланг PAN-V0-10X1,25-BR-20

№ изделия: 525488

Продукт будет снят с производства

[Стоек к пламени](#)

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	12 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	56 mm
Внутренний диаметр	7,5 mm
Мин. радиус изгиба	34 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 12 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Вода согласно декларации производителя на www.festo.com Минеральное масло
Огневое испытание материала	UL94 V-0 (корпус)
Температура окружающей среды	-30 ... 90 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,088 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 10 мм
Цвет	коричневый
Твердость по Шору	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	Полиамид 12 PVC-P